

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kumikomposiitti; valuraitarunko ja laadukas puuvarsi EH 3012.



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3012 on saatavana suosittu materiaaliyhdistelmästä TPE-soft/kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm sekä koot D60mm ja D80mm, myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli (3012.2). Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3012.062, 3012.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä TPE-soft (sininen, pehmeä, ei värjäävä) / kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä).
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm to D80 mm (moukari) ja koko D60mm ja D80mm kumi-iskupäällä, "pystyssä pysyvä".
- Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3012.062, 3012.082).

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, laattojen ja levyjen asennus

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

#### Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- SIMPLEX-vaihtopäävasarat, Kumikomposiitti ja "Stand-Up"/TPE-soft; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	295	295 x 90 x 30	340	4030618300564	AAA905c002	21-04-09-16	3012.030
40	115	325	325 x 115 x 40	640	4030618300571	AAA905c002	21-04-09-16	3012.040
50	135	370	370 x 135 x 50	1095	4030618300588	AAA905c002	21-04-09-16	3012.050
60	150	405	405 x 150 x 60	1480	4030618300595	AAA905c002	21-04-09-16	3012.060
80	175	490	490 x 175 x 80	2840	4030618312291	AAA905c002	21-04-09-16	3012.080

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."