

SIMPLEX-moukarit • TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi

EH 3013.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarjassa 3013 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / TPE-mid. Lyöntipääät ovat kestumuovielastomeerejä, joista ei jää värjäjätkiä eikä irtoa mustaa materiaalia toisin kuin tavallisista kumivasaroista.

SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin.

Keskikova harmaa TPE-mid-lyöntipää (sarja 3203) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kumiseoksesta valmistettu lyöntipää (sarja 3202).

Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja.

Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3125 g ja kokonaispituus 80 cm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / TPE-mid (harmaa, keskikova, värjäämätön).
- Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
- Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei likaannu).
- Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettua ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
- Saatavana halkaisija 80 mm (3125 g kokonaispaino).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3125	4030618312369	AAA938c002	21-04-09-20	3013.081

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."