

SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • TPE-soft / supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi EH 3017.



Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on D50 mm:n erikoiskupää, joka on kiinnitetty D40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen suojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita. Tämä malli on saatavana iskupääyhdistelmällä TPE-soft/supermuovi.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisestä kumivasarasta poiketen se jätää rumia mustia jälkiä.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / supermuovin (valkoinen, keskikova, kovaa kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Ylikokoiset D 50 mm:n kosketuspinnat on rakennettu D40 mm:n runkoon. Maksimaalinen suojaus käsiteltäessä arkoja pintoja.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksioismaalauk (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Käyttö

Puusepäntöyt, ovien asentaminen, huonekalujen kokoaminen, viilutus, heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, verhoilija / satulaseppä, verhoilun irrottaminen sohvakalusteista, hakasten irrotus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø	120	330	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Til.nro ¹⁾
			[mm]					
50	120	330		330 x 120 x 50	680	4030618305576	21-04-09-16	3017.051

¹⁾ Näissä vasaroissa on erikois Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."