

SIMPLEX-moukarit • TPE-soft / supermuovi; valurautarunko ja hickoripuuvirsi with cast iron housing and Hickory handle

EH 3017.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarjassa 3017 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / Superplastik. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta. Superplastik-lyöntipää (sarja 3207) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kuminen lyöntipää. Keskikova muovilyöntipää on valmistettu ekstrudoitusta, erittäin homogeenisesta materiaalista. Se on ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpi. Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei liikaannu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3130 g ja kokonaispituus 80 cm.

Tuotteen ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / Superplastik (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
- Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
- Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei liikaannu).
- Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettavia ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
- Saatavana halkaisija 80 mm (3130 g kokonaispaino).

Käyttö

Puusepäntötyt, ovien asentaminen, huonekalujen kokoaminen, luonnonkivien asennukseen

Materiaali

Varsi

- Hickori

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä


Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]			[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3130	4030618312376	AAA938c002	21-04-09-20	3017.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."