

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti ja "Stand-Up"/TPE-mid; valurautarunko ja laadukas puuvarsi EH 3023.



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3023 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/pystyssä pysyvä "stand-up"-kumikomposiitti.

Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202.2) on Halderin suosikkimallin kehitemä. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävasti.

Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä versiosta on saatavana koot D60 mm ja D80mm. Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3023.262, 3023.282).

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä. "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / "stand-up"-kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm.
- D60mm ja D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3023.262, 3023.282).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet /portaot, luonnonkivien asennus

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	150	405	405 x 150 x 60	1570	4030618311096	AAA905c002	21-04-09-16	3023.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2875	4030618312406	AAA905c002	21-04-09-16	3023.280

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."