

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti ja "Stand-Up" / TPE-mid; valurautarunko ja laadukas erittäin lyhyt puuvarsi EH 3023.



### Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on erityisen lyhyt varsi. Kompakti muotoilu estää kahvan pään osumisen maahan – esimerkiksi kiveyksen asettamisen yhteydessä. SIMPLEX sarja 3023 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/pystyssä pysyvä "stand-up"-kumikomposiitti.

Keskikova kumi-iskupää (sarja 3202.260) on Halderin suosikkimallin kehitelmä. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova iskupää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävasti.

Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Valuraudasta valmistetussa rungossa on integroitu varren suojarahkki, joka antaa korkean murtolujuuden.

Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun ja erityisen lyhyen puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä tarkoittaa säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitelmä. "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.260) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / "stand-up"-kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Erittäin murtoluja valurautarunko johon on integroitu varren suojaava holkki.
- Erityisen lyhyt varsi, kahvan pää ei osu maahan.
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

### Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, muuratut rakenteet / portaat, luonnonkivien asennus

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	Kahvamalli		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
									
60	150	280	280 x 145 x 60	erityisen lyhyt	1514	4030618314325	AAA905c002	21-04-09-16	3023.262
80	175	325	325 x 175 x 80	erityisen lyhyt	2775	4030618312963	AAA905c002	21-04-09-16	3023.282

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."