

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti / supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi EH 3027.



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3027, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Se on Halderin suosituimpia malleja. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja

Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm, myös moukarina (3027.081, 3027.100) ja D60mm ja D80mm kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli. Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3027.082).

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu yhdistelmästä kumikomposiitti (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kestävä) / supermuovi (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä).
- Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.
- Laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puukahva, otealueella kaksoismaalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä mallista on saatavana koot D30mm – D80mm sekä koot D60mm ja D80mm, myös kumivaihtopäällä, pystyssä pysyvä malli, myös moukarina.
- Malli D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (tuotenro 3027.082).
- Halderin eniten myyty malli.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys, kattojen asennus, aitojen rakentaminen, kattorakenteiden asennus

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- Iskuja vaimentava
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	—	—	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	295			295 x 90 x 30	335	4030618300687	AAA905c002	21-04-09-16	3027.030
40	115	325			325 x 115 x 40	635	4030618300694	AAA905c002	21-04-09-16	3027.040
50	135	370			370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050
60	150	405			405 x 150 x 60	1510	4030618300717	AAA905c002	21-04-09-16	3027.060
80	175	490			490 x 175 x 80	2770	4030618300724	AAA905c002	21-04-09-16	3027.080

Sovellusesimerkki









Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."