

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä "Stand-Up"-muoto / supermuovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi EH 3027.



Tuotekuvaus

SIMPLEX y D60mm y, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tästä mallista on saatavana koot y D60mm D80mm, myös moukarina. Malli D60mm ja D80mm on saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3027..262, 3027.282).

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitelmä. Työkalun pystyssä pitävä "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä, pystyssä pysyvä "stand-up"-muoto) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- Laadukas, iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Erittäin murtoluja valurautarunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm, myös moukarina.
- D60mm ja D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3027.262, 3027.282).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, telineiden pystytys, telttojen pystytys, katteiden asennus, aitojen rakentaminen

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
60	150	405	405 x 150 x 60	1540	4030618311119	AAA905c002	21-04-09-16	3027.260
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

Sovellusesimerkki











Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."