

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi

EH 3027.



Tuotekuvaus

SIMPLEX D60mm ja D80mm, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista ja supermuovista, on ehdoton työkalu monenlaisiin töihin. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen: Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Supermuovi-iskupää (sarja 3207) sallii suuremman iskuvoiman kuin kumi-iskupää. Tämä Halderin suosikki on keskikova muoviskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarteen on helppo tarttua seisoma-asennosta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koko D60mm ja D80mm. Myös erityisen lyhyellä varrella.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä. Työkalun pystyssä pitävä "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) ja 70 cm:n varsi suojelevat selkää ja vähentävät kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitista (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä, pystyssä pysyvä "stand-up"-muoto) / supermuovin (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) yhdistelmästä.
- 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm, myös erityisen lyhyellä varrella.

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, l-kivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, halkaisukilojen iskeminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, katteiden asennus, valmistalorakentaminen

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus [mm]					
60	150	780	780 x 150 x 60		1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3220	4030618312444	AAA938c002	3027.281

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."