

Classic-salkku · SIMPLEX-vaihtopäävasara, kumikomposiitti / supermuovi ja PICARD-puusepänvasara EH 3027.



Tuotekuvaus

Classic-salkku sisältää johtavien saksalaisten vasaranvalmistajien Picardin ja Erwin Halderin kaksi suosikkituotetta. Se on tarpeen jokaiselle, jonka mielihaluihin laadukkaat työkalut kuuluvat. Ruskeavartinen PICARD-puusepänvasara 298 kuuluu jokaisen puusepän työkalupakkiin. Se tekee vaikutuksen huolellisesti muotoilulla, legendaarisesta PICARD-erikoisteräksestä taotulla iskupäällään. Kromi-molybdeeni-teräsputkivarsi kestää hyvin ohilyöntejä ja pysyy lujasti kiinni iskupäässä. Magneettisen naulanpitimen ansiosta naulat voi asetella yhdellä kädellä. Hienosti hiottu iskupää on suojattu korroosiolta värittömällä jauhepinnoitteella. SIMPLEX-vaihtopäävasaraja kumikomposiittia ja supermuovia olevalla iskupäällä D60 mm on välttämätön kumppani monissa töissä kuten puutarhahoidossa ja maisemoinnissa (laatoituksessa, reunakivien asettelussa), rakennustöissä (telineiden pystytyksessä, muottitöissä), valmistalorakentamisessa ja puusepäntöissä (palkkien asennuksessa). Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumivaihtopää kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara. Erikoismuovista valmistettu keskikova supermuovi-iskupää mahdollistaa suuremman iskuvoiman ja kestää hyvin kulutusta. Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi on otealueelta lakattu ja siten likaa hylkivä.

Kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa, joten työkalu on hyvin taloudellinen ja ympäristöstävällinen. SIMPLEX on hellävarainen niin työkappaleelle kuin käyttäjällekin. Classic-salkku sisältää Saksan johtavien vasaranvalmistajien PICARD ja HALDER kaksi suosikkituotetta.

- HALDER SIMPLEX -vaihtopäävasara D60 mm (til.nro 3027.060):
 - iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) / supermuovin (keskikova, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
 - valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
 - kaikki osat ovat vaihdettavissa/jälkiasennettavissa.
 - laadukas, iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi.
 - otealue kaksoislakattu (hylkii likaa).
 - klassikko rakennusalalla ja maisemoinnissa, mutta sopii myös moniin muihin tarkoituksiin (esim. valmistalorakentaminen, puusepäntyöt, telineiden pystytys, aitojen rakentaminen).
- PICARD-puusepänvasara 298 (til.nro 0029810):
 - perinteinen ruskea yksiosainen varsi.
 - magneettinen naulanpidin ja karhennettu iskupinta.
 - valmistettu seostetusta PICARD-erikoisteräksestä.
 - huolellisesti karkaistu.
 - teräsputken pitempi upotus vasarapähän varmistaa, ettei vasarapää irtoa.
 - vahva varsi kromimolybdeeniteräsputkea.
 - iskupää on pinnoitettu värittömällä jauhepinnoitteella korroosionkestäväksi.
 - välttämätön työkalu jokaiselle puusepälle, katontekijälle ja putkiasentajalle.
- Classic-salkku sopii kaikille!
- Molemmat tuotteet on VPA-testattu.

Käyttö

Varten puutarhanhoito ja maisemointi, kivityöt, katteiden asennus, puusepäntyöt, peltityöt, kattoasentaja

Tilau tiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	Til.nro
335 x 75 x 445	2110	4030618310969	3027s016

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."