

## SIMPLEX Plus Box · SIMPLEX-vaihtopäävasara D80, kumiseos "stand-up" / supermuovi sekä yksi TPE-pehmeä ja yksi TPE-keskikova vaihtopää sekä talvihattu. EH 3027.



### Tuotekuvaus

Tämä HALDERin SIMPLEX PLUS BOX sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran 3027.280 sekä kaksi ylimääräistä, jälkiä jättämätöntä vaihtopäätä ja HALDERin talvihatun.

Tarjoamalla kumiseoksen ja supermuovin yhdistelmän, SIMPLEX-vaihtopäävasara D80mm on korvaamaton kumppani moniin sovelluksiin.

Halderin huippusuosikki on nyt kehitetty edelleen: Nerokkaan muotonsa ansiosta "stand-up" kumivaihtopää mahdollistaa vasaran seisomisen tukevasti pystyssä ja vähentää kumartelun tarvetta, mahdollistaen ergonomisemman ja selkäystävällisemmän työskentelyn. Erittäin vähäkuluinen, iskunvaimennus ja hajuton, todistettu kumiseos tarjoaa paljon pidemmän käyttöiän kuin tavallinen kumivasara.

Supermuovivaihtopää mahdollistaa voimakkaamman iskun kuin kumivaihtopää. Se on keskikova muovivaihtopää, joka on valmistettu pursotetusta ja erittäin homogeenisesta materiaalista.

Verrattuna ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin, se on huomattavasti kulutuskestävämpi ja kestävämpi.

Lisäksi tämä kampanjalaatikko sisältää yhden pehmeän vaihtopään (jälkiä jättämätön, Art. 3201.080) ja yhden TPE-keskikovan vaihtopään (keskikova, jälkiä jättämätön, Art. 3203.080), mikä mahdollistaa sekä luonnonkivien ja herkkien lautojen asettamisen että palkkien asettamisen ilman ärsyttävien mustien kumijälkien jäämistä. Lisänä laatikossa tulee myös Halderin talvihattu.

Ominaisuudet:


Kampanjalaatikko, joka sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran 3027.280, kaksi ylimääräistä vaihtopäätä sekä HALDERin talvihatun.

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa on kumiseosvaihtopää "stand-up" (musta, keskikova, iskunvaimennus, hajuton, vähäinen kuluminen) / supermuovi (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
- HALDERin huippusuosikin jatkokehitys: "Stand-up" kumivaihtopää varmistaa selkäystävällisen työskentelyn ja vähentää kumartumisen tarvetta.
- Sisältää yhden ylimääräisen TPE-pehmeän vaihtopään (pehmeä, ei naarmuta, tuotenro 3201.080) ja yhden ylimääräisen TPE-keskikovan vaihtopään (keskikova, ei naarmuta, tuotenro 3203.080).
- Korkealaatuinen, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puinen varsi; tartunta-alue kaksinkertaisella lakkauksella (likakestävä).
- Valurautarunko integroidulla kahvasuojaholkilla ja erinomaisella murtumiskestävyydellä.
- Klassikko rakennus-, puutarhanhoito- ja maisemointialalla, mutta myös ihanteellinen puusepäntöihin. Huomattavasti pidempi käyttöikä verrattuna tavalliseen kumivasaraan. Parannettu iskunvoima supermuovivaihtopään ansiosta. Ylimääräiset jälkiä jättämättömät vaihtopäät mahdollistavat luonnonkivien ja herkkien lautojen asettamisen ilman ärsyttävien mustien kumijälkien jäämistä.

### Käyttö

Varten puutarhanhoito ja maisemointi

### Tilaustiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3027s022</b>

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."