

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti, pystyssä pysyvä / nailon; valurautarunko ja hikkorivarsi EH 3028.



Tuotekuvaus

Kumikomposiitin ja nailonin yhdistelmää olevalla iskupäällä varustettu SIMPLEX-moukari D60mm ja D80mm sopii monenlaisiin tarkoituksiin, ja sitä käytetään yleisesti metalliteollisuudessa. Halder on nyt kehittänyt tätä suosikkimalliaan edelleen:

Nerokkaan muotoilunsa ansiosta uuden pystyssä pysyvän "stand-up"-iskupään (3202.2) ansiosta vasara pysyy tukevasti pystyssä, joten sitä varten ei tarvitse kumartua. Näin työt sujuvat ergonomisesti ja selkää säästävästi. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava kumiseos kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Tällä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Moukarin 70 cm:n hikkorivarten on helppo tarttua seisoma-asennosta.

Valurautaiseen runkoon on integroitu varrta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Se tarkoittaa rahan ja resurssien säästöä. Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm. Myös erityisen lyhyellä varrella.

Ominaisuudet:

- Halderin suosikkimallin kehitemä. "Stand-up"-muotoiltu kumi-iskupää (3202.2) yhdessä 70 cm:n varren kanssa suojelee selkää ja vähentää kumartelun tarvetta.
- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, kova, hajuton, kovaa kulutusta kestävä) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa) yhdistelmästä.
- 70 cm:n hikkorikahvaan on helppo tarttua seisoma-asennosta.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka iskulujuus on huippuluokkaa.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Tästä saatavana koot D60mm ja D80mm, myös erityisen lyhyellä varrella.
- Halderin suosikkimalli.

Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/ylläpitotyö

Vasarassa on runkoon integroitu "Stand-Up"-iskupää, joka pitää työkalun pystyssä.

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta, "Stand Up" -iskupää
- Keskipova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta

Tilauksetiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]				
60	150	780	780 x 150 x 60		1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261
80	175	800	800 x 175 x 80		3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."