

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-mid / muovi; valurautarunko ja laadukas puuvarsi

EH 3036.



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3036 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-mid/muovi. Harmaa keskikova TPE-mid-iskupää (sarja 3203) sallii kovemman iskuvoiman, joka on verrattavissa kumikomposiitti-iskupään tarjoamaan iskuvoimaan. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Punainen muovi-iskupää (sarja 3206) on kova ja myös öljyn- ja rasvankestävä.

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) yhdistelmästä.
- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-mid-materiaalin (harmaa, keskikova, värjäämätön) / muovin (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) yhdistelmästä.
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

### Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt, metallilevytyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Iskupää 1

- TPE-mid, harmaa
- Värjäämätön
- Keskikova

#### Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

#### Runko

- Valurauta

### Tilaustiedot

| Ø  | Ulkomitat |     | Pituus x Leveys x Korkeus<br>[mm] | [g]  | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Til.nro  |
|----|-----------|-----|-----------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |           |     |                                   |      |               |                   |             |          |
| 30 | 90        | 295 | 295 x 90 x 30                     | 336  | 4030618304562 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3036.030 |
| 40 | 115       | 325 | 325 x 115 x 40                    | 616  | 4030618302360 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3036.040 |
| 50 | 135       | 370 | 370 x 135 x 50                    | 1122 | 4030618304579 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3036.050 |
| 60 | 150       | 405 | 405 x 150 x 60                    | 1487 | 4030618304586 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3036.060 |

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."