

SIMPLEX-moukarit • Nailon / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi

EH 3089.



Tuotekuvaus

Sarjan 3089 SIMPLEX-moukarin iskupää on nailonin ja kevytmetallin yhdistelmä. Valkoinen nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa laadukkaan iskun ja siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta eikä se halkeile kovassakaan pakkasessa. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran

Valurautaiseen runkoon on integroitu vartta suojaava holkki, joka tekee yhdistelmästä erittäin murtolujan.

Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Kokonaispaino 3660 g ja kokonaispituus 80 cm, koko D80 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, ei halkeile kovassakaan pakkasessa) ja kevytmetallin (hopeanvärinen kova, kuumuutta kestävä) yhdistelmästä.
- Valurautarunko, johon on integroitu varrensuojaholkki ja jonka murtolujuus on huippuluokkaa.
- Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkorikahva on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3660 g).

Käyttö

Työkappaleiden asettaminen, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Iskupää 1

- Nailon, valkoinen
- kova
- erittäin kestävä
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä
- Suuri iskuvoima

Runko

- Valurauta

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus						
			[mm]		[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80		3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."