

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 • Supermuovi; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi EH 3107.



### Tuotekuvaus

Tässä SIMPLEX-vaihtopäävasarassa on D50 mm:n erikoiskupää, joka on kiinnitetty D40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen suojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita. Sarjan 3107 vasaroissa on supermuovi-iskupää kummallakin puolella. Tämä Halderin suosikki on keskikova muovi-iskupää, joka on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä. Se tekee vaihtopäävasarasta myös kevyen ja helposti mukana kulkevan työkalun. Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa. SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Ylimoitettut iskupinnat mahdollistavat varovaisen työskentelyn ja arkojen työkappaleiden parhaan mahdollisen suojaamisen.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara supermuovisilla vaihtopäillä (valkoinen, keskikova, hyvin kestävä) molemmilla puolilla.
- Ylikokoiset D 50 mm:n kosketuspinnat on rakennettu D40 mm:n runkoon. Maksimaalinen suojaus käsiteltäessä arkoja pintoja
- Erityisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa)
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

### Käyttö

Prototyypin rakentaminen, huonekalujen kokoaminen, viilutus, heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, verhoilija / satulaseppä, verhoilun irrottaminen sohvakalusteista, hakasten irrotus

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

#### Runko

- Alumiini Al

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro <sup>1)</sup>
								330 x 120 x 50
50	120	330	330 x 120 x 50	430	4030618305187	AAA905c002	21-04-09-16	3107.051

<sup>1)</sup> Näissä vasaroissa on erikois Ø 50 -vaihtopäät Ø 40 -rungoissa.

Sovellusesimerkki





## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."