

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kumikomposiitti; alumiinirunko ja laadukas puuvarsi EH 3112.



Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3112 on saatavana suosittu materiaaleista TPE-soft ja kumikomposiitti tehty iskupää.

Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä.

Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-iskupää (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Eryyisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan. Se helpottaa helposti rikkoutuvien materiaalien käsittelyä.

Laadukas iskuja pehmentävä ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka hylkii tehokkaasti likaa.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupää on valmistettu TPE-soft-materiaalin (sininen, pehmeä, värjäämätön) / kumikomposiitin (musta, keskikova, iskuja vaimentava, hajuton, kulutusta kestävä) yhdistelmästä.
- Eryyisen kevyt alumiinirunko, johon on integroitu vartta suojaava holkki, tekee vasarasta helposti hallittavan (ihanteellinen käsiteltäessä helposti rikkoutuvia materiaaleja).
- Laadukas iskuja vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus (hylkii likaa).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm

Käyttö

aroille materiaaleille, puutarhanhoito ja maisemointi, laattojen ja levyjen asennus, luonnonkivien asennus, huonekalujen kokoaminen, kuivarakentaminen, ikkunoiden ja ovien asentaminen, puusepäntyöt

Materiaali

Varsi

- Puu

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Runko

- Alumiini Al

Tilaustiedot

Ø			Ulkomitat			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		208	4030618305194	AAA905c002	21-04-09-16	3112.030
40	115	325	325 x 115 x 40		382	4030618305200	AAA905c002	21-04-09-16	3112.040
50	135	370	370 x 135 x 50		675	4030618305217	AAA905c002	21-04-09-16	3112.050
60	150	405	405 x 150 x 60		885	4030618305224	AAA905c002	21-04-09-16	3112.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."