

Kampanjasalkku Dreamteam Ovi- ja Ikkunarakentamiseen • SIMPLEX vaihtopäävasara 50:40, TPE-pehmeä / TPE-keskikova ja SECURAL plus vaihtopäävasara EH 3113.



Tuotekuvaus

Kampanjasalkku "Dream Team Door & Window Construction" HALDERilta tarjoaa sinulle kaksi aitoa asiantuntijaa kaikkiin ovi- ja ikkunarakenstarpeisiin: SIMPLEX-pehmeäpäinen vasara 50:40 alumiinirungolla (tuotenumro 3113.051) TPE-pehmeä / TPE-keskikova vaihtopäällä on täydellinen pehmeäpäinen vasara kaikenlaisiin puusepäntöihin ja huonekalujen kokoonpanoon.

Ylisuurilla kosketuspinoilla varmistetaan maksimaalinen suoja herkkien pintojen varovaisessa käsittelyssä. Tämä malli on saatavilla TPE-pehmeä / TPE-keskikova vaihtopäällä.

Sininen TPE-pehmeä vaihtopää on SIMPLEX-sarjan pehmeä ja tarjoaa vahvan iskuvaimennuksen työhön, joka vaatii kevyttä kosketusta. Toisin kuin perinteiset kumivasarat, se ei jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Harmaa, keskikova TPE-keskikova vaihtopää mahdollistaa voimakkaamman iskun, joka on verrattavissa kumiseosvaihtopäähän.

Erittäin kevyt alumiinirunko sisäänrakennetulla kahvasuojuksella mahdollistaa käyttäjän helposti soveltaa ja hallita oikeaa iskunvoimaa. Tämä tekee herkästi rikkoutuvien materiaalien käsittelystä helppoa.

Tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on tartunta-alueella kaksinkertaisesti lakattu ja siten liikkeestä.

Älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja päivitettävissä. Tämä tuo säästöjä sekä rahassa että resursseissa.

SECURAL plus on jatkokehitys SECURAL-pehmeäpäisestä vasarasta: Kahvan pään erityinen muoto sopii täydellisesti kumitiivisteiden asennukseen. Riippuen siitä, miten kahvan päätä käytetään, saadaan joko kapea tai erittäin leveä pinta, ja siten voidaan painaa tiivisteitä hyvin eri kokoisina.

Polyuretaanista valmistetut, keskikovat ja hieman ulkonevat vaihtopäät ovat vaihdettavissa. Täydellisesti tasapainotettu, vasaran pään massan ja iskujen massan suhde yhdistettynä iskun pintojen pehmeuteen takaa maksimaalisen palautumisen vaimennuksen. Tämä mahdollistaa käyttäjän työskentelyn vähäisemmällä nivelten rasituksella samalla kun käytetään erittäin suuria iskutehoja.

Pituussuunnassa hitsattu runko takaa täydellisesti murtumattoman yhteyden vasaran pään ja kahvan välillä.

Ominaisuudet:


Plus Box kahdella pehmeäpäisellä vasaralla, jotka sopivat täydellisesti ovi- ja ikkunarakenukseen, puusepäntöihin ja huonekalujen kokoonpanoon.

- Sisältää SIMPLEX-vaihtopäävasaran 50:40 alumiinirungolla.
 - SIMPLEX-vaihtopäävasara, jossa on TPE-pehmeä (sininen, pehmeä, ei naarmuta) / TPE-keskikova (harmaa, keskikova, ei naarmuta) vaihtopäät.
 - Ylisuurilla D50mm kosketuspinoilla, jotka on rakennettu D40mm runkoon, tarjotaan maksimaalinen suoja herkkien pintojen työstössä.
 - Erittäin kevyt alumiinirunko sisäänrakennetulla kahvasuojuksella mahdollistaa käyttäjän helposti soveltaa ja hallita oikeaa iskunvoimaa (ihanteellinen herkästi rikkoutuvien materiaalien käsittelyyn).
 - Korkealaatuinen, tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puinen kahva; tartunta-alue kaksinkertaisella lakkauksella (liikkeestä).
 - Kaikki osat ovat vaihdettavissa / päivitettävissä, mikä tuo suuria säästöjä kustannuksissa ja resursseissa.
- Mukana on myös palautumaton SECURAL plus pehmeäpäinen vasara.
 - Erytynen kahvan pään muoto sopii täydellisesti eri kokoisten tiivisteiden asennukseen.
 - Vaihdettavat, suorakulmaiset, hieman ulkonevat ja keskikovat polyuretaanivaihtopäät.
 - Mahdollistaa ääntä vaimentavan ja täysin palautumattoman työskentelyn.
 - Erittäin suuri iskunvoima pienellä painolla.
 - Täydellisesti murtumaton yhteys vasaran pään ja kahvan välillä rungon pituussuuntaisilla hitsauksilla.

Käyttö

Huonekalujen kokoaminen, puusepäntyöt, ikkuna- ja oviasennukset

Tilastiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	profcil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
135 x 95 x 350	1650	4030618313984	AAA905c002	21-04-09-16	3113s003

Sovellusesimerkki











