

Puusepän kampanjapakkaus • SIMPLEX-vaihtopäävasarat 50:40 TPE-soft / supermuovi ja 2x BESSEY GEARKLAMP EH 3117.



Tuotekuvaus

Puusepän kampanjapakkaus sisältää alumiinirunkoisen SIMPLEX-vaihtopäävasaran 50:40 TPE-soft / erikoismuovi ja kaksi BESSEY GEARKLAMP GK15.

SIMPLEX-vaihtopäävasara 50:40 (til.nro 3117.051) sopii suuremman iskupintansa ansiosta erinomaisesti puusepän töihin. Sillä vaihtopäiden suuri koko estää erityisen kevyttä alumiinirunkoa iskeytmästä työkappaleeseen, jolloin vältetään ei-toivotuilta vaurioilta.

Erikoismuovin ja TPE-soft-vaihtopään yhdistelmänä SIMPLEX 50:40 tarjoaa kaksi vasaraa yhdessä luotettavan SIMPLEX-periaatteen ansiosta.

Sinistä erittäin pehmeää TPE-soft-vaihtopäätä käyttäen puulitokset voidaan yhdistää materiaalia vahingoittamatta. TPE-vaihtopäät eivät myöskään jätä työkappaleeseen ei-toivottuja värjäjätkä, toisin kuin jotkut muut vaihtopäävasarat.

Toisaalta kovempi, erittäin kestävä erikoismuovinen vaihtopää mahdollistaa paljon suuremman iskuvoiman ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden lyödä esimerkiksi heloituksia ja tulppia kevyesti paikoilleen.

GEARKLAMP GK 15 (tuot. GK15) -puristin mahdollistaa puristustyöt ahtaimmissakin tiloissa, koska kara on erotettu kädensijasta ja asemoitu rungon ympärille. Sieltä puristusvoima siirretään karaan jokaisella kierroksella liukusankaan kätetyn mekanismin avulla. Tämä puristin on huomattavasti perinteisiä ruuvipuristimia tai yhdellä kädellä käytettäviä puristimia kompaktimpi.


Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / erikoismuovi (valkoinen, keskikova, erittäin kestävä).
- Suuret halkaisijaltaan 50 mm iskupinnat 40 mm rungossa tarjoavat maksimaalisen suojan herkkiä pintoja käsiteltäessä.
- Erityisen kevyt alumiinirunko tekee vaihtopäävasarasta erittäin helposti käsiteltävän ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hallita erinomaisesti iskuvoimaansa (ihanteellinen hauraille materiaaleille).
- SIMPLEX-periaate: Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettavia ja taloudellisia ja resurssseja säästäviä.
- Lisänä kaksi BESSEY GEARKLAMP GK15 -puristinta:
 - Ei häiritseviä työkalun osia työskentelyalueella.
 - Ergonominen käsittely taattu kaikissa puristustilanteissa.
 - Äärimmäisen joustava, voidaan käyttää ahtaimmissakin tiloissa.
 - Muovinen 2-komponenttikädensija turvallista käsittelyä varten.
 - Nopean liukusangan säädön mahdollistava kätevä pikavapautuspainike.
 - Työkappaleeseen tarkasti kohdistettava käännettävä puristuslaatta.
 - Liukusangan muovikotelo suojaa käyttömekanismia pölyltä ja lastuilta.


Käyttö

Puusepän työt, ovien rakentaminen, kevyiden/herkkien työkappaleiden asettelu, pienoismallien rakentaminen, huonekalurakentaminen, viilutus, heloitusten kiinnittäminen herkissä ympäristöissä

Tilaustiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	Til.nro
250 x 85 x 335	1008	4008158042381	3117s005

Sovellusesimerkki







Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."