

SIMPLEX-vaihtopää • Muovi, punainen

EH 3206.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-muovi-iskupää (sarja 3206), jonka kovuus on noin 70 Shore D, on kova iskupää. Punainen iskupää on selluloosa-asetaattia. Tästä öljyä ja rasvaa kestävästä iskupäästä on saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-muovi-iskupää.
- Punainen.
- Kova.
- Kestää öljyä ja rasvaa.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö


Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys.

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	37 x 32 x 33	25	4030618301059	AAA905c002	21-04-91-06	3206.030
40	45 x 40 x 40	60	4030618301066	AAA905c002	21-04-91-06	3206.040
50	55 x 55 x 55	115	4030618301073	AAA905c002	21-04-91-06	3206.050
60	65 x 66 x 66	190	4030618301080	AAA905c002	21-04-91-06	3206.060

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."