

SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 • Supermuovi, valkoinen

EH 3207.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-supermuovi-iskupää (sarja 3207), jonka kovuus on noin 65 Shore D, on keskikova iskupää. Tämä valkoinen muovi-iskupää on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovivaihtopäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Tämän erikoisversion pään halkaisija on 50 mm, mutta se on rakennettu 40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen naarmuuntumisuojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-supermuovi-iskupää.
- Valkoinen.
- Pehmeä.
- Keskikova.
- Hyvin kestävä.
- Pään halkaisija D50 mm, kiinnitetään D40 mm:n runkoon.
- Ylikokoiset kosketuspinnat suojaavat työkappaleita naarmuuntumiselta.

Käyttö


Heloitusten kiinnittämiseen herkissä ympäristöissä, kevyiden työkappaleiden asettelu, puusepäntyöt, huonekalujen kokoaminen

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Supermuovi, valkoinen
- Keskikova
- erittäin kestävä
- kulutusta kestävä

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."