

SIMPLEX-kirveenterä • kapea muoto

EH 3210.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-halkaisukirveen muottiin taottu ja huolellisesti karkaistu ja pallomaisesti hiottu ja kiillotettu terä. Se estää kirveen juuttumisen puuhun ja tehostaa halkaisua. Kapean muotonsa ansiosta se on ihanteellinen havupuun halkaisuun. 930 gramman paino on keskittynyt kärkeen, minkä ansiosta halkaisu on tehokasta. Muoviholkin ansiosta halkaisupään voi kiinnittää SIMPLEX-runkoon. Tämän kirveenterän saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750! Siirtyminen tähän työkaluun säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-halkaisukirveen terä.
- Muottiin taottu, kapea terä.
- Ihanteellinen havupuun halkaisuun.
- Hiottu ja kiillotettu.
- Koska hiottu pallomaisesti, ei juutu puuhun.
- 930 gramman painonsa ansiosta kirves halkaisee tehokkaasti.
- Muoviholkki SIMPLEX-runkoon kiinnitystä varten.
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saa kiinnittää vain valurautarunkoon 3011.750!

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Korkealaatuinen hiiliteräs, muottiin taottu, nuorrutettu
- Sisältää muoviholkin

Asennus

Kirveenterän 3210.750 voi kiinnittää ainoastaan valuteräsrunkoihin 3011.750!

Lisätietoja

Huomioi

Patentoitu kiinnitys runkoon

Tilaustiedot

Ø		Ulkomitat		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]					
50	100	130 x 100 x 32,5	930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."