

## SIMPLEX-Laadukas Puuvarsi • SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräs- tai alumiinirunko

### EH 3244.



#### Tuotekuvaus

Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm. Laadukas tärinää vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otealueella kaksinkertainen maalaus, joka torjuu tehokkaasti liikaa. SIMPLEX-muotoilu sopii käyttäjän käteen paljon paremmin kuin tavanomainen kumivasara.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. .

Ominaisuudet:

- Sarjan 3244 SIMPLEX-puuvarret yhdistetään valuteräs- tai alumiinirunkoon, jonka koko on D30 mm – D80 mm.
- Pehmentää iskuja.
- Ergonominen muotoilu.
- Otealueella kaksinkertainen lakkaus (liikaa hylkivä).
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- D80mm saatavana myös erityisen lyhyellä varrella (3244.082).

#### Materiaali

##### Varsi

- Puu

#### Lisätietoja

##### Lisää tuotteita

- SIMPLEX-valuteräsrunko
- SIMPLEX-Alumiinirunko

#### Tilastiedot

Ø	← →	Ulkomitat	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]					
30	260	260 x 27 x 27	65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030
40	275	275 x 29 x 29	100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040
50	310	310 x 29 x 32	130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	3244.050
60	335	335 x 37 x 37	150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	3244.060
80	395	395 x 37 x 32	255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."