

## SIMPLEX-hikkorivarsi • SIMPLEX-vaihtopäävasaroihin, joissa on valuteräsrunko

EH 3244.



## Tuotekuvaus

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3244 ergonomiset puuvarret liitetään SIMPLEX-moukareihin, joissa on valuteräsrunko, koot D60 mm - D140 mm. Moukareihin D60 mm ja D80 mm tarkoitetut varret ovat 70 cm pitkiä, kun taas moukareihin D100 mm, D125 mm ja D140 mm tarkoitettujen varsien pituus on 90 cm. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaan rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:

- Laadukkaat SIMPLEX-hikkorivarret valuteräsrunkoisin moukareihin, koot D60 mm – D140 mm
- Pituus 700 mm / 90 mm
- Ergonominen muotoilu
- Lakattu
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta)
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja

## Materiaali

## Varsi

- Hikkori

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- SIMPLEX-valuteräsrunko

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]						
60	700	700 x 41 x 41	530	4030618311225	–	–	3244.061
80	700	700 x 41 x 41	610	4030618301509	EAC428c022	21-04-91-06	3244.081
100/125/140	900	900 x 53 x 53	890	4030618301516	EAC428c022	21-04-91-06	3244.100

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."