

## SUPERCRAFT-moukarit • Värähtelyjä vaimentavalla, ergonomisesti muotoillulla ja lakatulla hikkorivarrella

### EH 3366.



#### Tuotekuvaus

SUPERCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyyllin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti. Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi SUPERCRRAFT-lekoilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äänettömämpää tavallisiin teräselekoihin verrattuna.

Iskupäät tuottavat laadukkaan iskun ja ovat sekä vahvoja että kestäviä. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella.

Ergonomisesti muotoiltu, maalattu ja erityisen vahva hikkorivarsi vaimentaa tärinää.

Varrensuojaholkki suojaa vartta ohilyönneiltä. Varren ja iskupään liitos on varmistettu alumiinikiilalla ja sokalla. Kulutusta kestävä jauhemaalaus suojaa korroosiolta.

Varsi ja iskupäät ovat vaihdettavissa.

Saatavana kolme kokoa: D80 mm, kokonaispaino 4410 g, D100 mm, kokonaispaino 7050 g ja D100 mm, kokonaispaino 9300 g.

Ominaisuudet:

- Rekyylliton, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
- Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
- Erikoisnailoniset, maksimaalisen vahvat iskupäät.
- Tärinää vaimentava, ergonomisesti muotoiltu, erittäin vahva ja lakattu hikkorikahva.
- Varrensuojaholkki suojaa vartta ohilyönneiltä.
- Varsi ja iskupäät ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D80 mm (kokonaispaino 4410 g) ja D100 mm (kokonaispaino 7050 g) ja D100 mm (kokonaispaino 9300 g).

#### Käyttö

Muotti, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, betonimuottien irrottaminen, telineiden pystytys, teltojen pystytys, aitojen rakentaminen, halkaisukilojen iskeminen, oikaisutyöt, asennustyöt, juuttuneiden pyörien irrotus

#### Materiaali

##### Varsi

- Hikkori

##### Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

#### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat [mm]	Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro	
80	200	880	880 x 200 x 80	4410	4030618301851	AAA938c002	21-04-09-20	3366.081
100	210	1000	1000 x 210 x 100	7050	4030618301868	AAA938c002	21-04-09-20	3366.107
100	265	1000	1000 x 265 x 100	9300	4030618303879	AAA938c002	21-04-09-20	3366.110

Sovellusesimerkki









## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."