

SUPERCRAFT vaihtopäävasarat • Luja teräsputkivarsi, fluoresoiva keltainen jauhemaalaus ja ergonomisesti muotoilu luistamaton kahva

EH 3377.



Tuotekuvaus

SUPERCRAFT-lekan pääputki on täytetty teräskuulilla. Tulos on se että teräskuulien energia siirtyy pienellä viiveellä, kun lekan kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Pienemmän rekyyllin ansiosta iskun energia absorboituu tehokkaasti. Tuloksena on poikkeuksellisen tarkka isku. Lisäksi SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroilla työskentely on turvallisempaa, rasittaa vähemmän niveliä ja on äännettömämpää tavallisiin teräsvasaroihin verrattuna.

Vaihdettavat iskupäät tuottavat laadukkaan iskun ja ovat sekä vahvoja että kestäviä. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muoviskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella.

Tässä versiossa on murtumaton teräsputkivarsi, jossa on ergonomisesti muotoiltu ja luistamaton otepinta. Turvakeltaisen fluoresoivan jauhemaalauksen ansiosta vaihtopäävasara löytyy helposti. Kaikki hitsisaumat ovat robotin hitsaamia. Äärimmäisen tiukka ja laadukas iskulevyn ja vasarapään välinen hitsattu liitos estää teräskuulien karkaamisen jopa maksimikuormituksella. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- Rekyylliton, tuottaa erityisen voimakkaat iskut.
- Melua vaimentava ja niveliä suojaava.
- Erikoinnailoniset, maksimaalisen vahvat iskupäät.
- Murtumaton, ergonomisella luistamattomalla otepinnalla varustettu teräsputkivarsi.
- Kokonaan robotin hitsaama.
- Varsi ja iskupäät ovat vaihdettavissa.
- Turvakeltaisen jauhemaalauksen ansiosta vaihtopäävasara löytyy helposti ja nopeasti.
- Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Käyttö

Lentokoneiden huolto, kevyiden/arkojen työkappaleiden asettelu, teräväreunaisten työkappaleiden asennus, ajoneuvojen asennus- ja korjaustyöt, metallilevytyöt, oikaisutyöt, koteloasennus, laitteistojen asennus, huolto, verhoilija / satulaseppä, reikien lävistys reikämeistillä, sirkkarenkaiden asennus lävistyspihdeillä, sinkilänaulojen kiinnitys

Materiaali

Varsi

- Teräsputki, jossa ergonomisesti muotoiltu kumikädensija

Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- melua vaimentava
- erittäin voimakas isku

Tilastiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	procl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	110	295	295 x 110 x 32	585	4030618309413	AAA905c002	21-04-09-16	3377.130
40	115	305	305 x 115 x 40	805	4030618309420	AAA905c002	21-04-09-16	3377.140
50	120	315	315 x 120 x 50	1150	4030618309437	AAA905c002	21-04-09-16	3377.150
60	145	325	325 x 145 x 60	1750	4030618309444	AAA905c002	21-04-09-16	3377.160

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."