

Lyöntivasarat/Tuurnat -sarja • 4 kpl

EH 3408.



Tuotekuvaus

Nämä Halderin pienet apuvälineet on pakattu 4 kpl laatikkosettiin. Korkealaatuinen muovikotelo varmistaa, että tuotteet on helppo säilyttää ja kuljettaa. Tuurnat ja lyöntivasarat on varustettu molemmissa päissä vaihdettavilla, erittäin kulutuskestävillä ja sirpaloitumattomilla erikoisnailonpäillä (tuotenumerot 3508.010 / .015 / .020 / .030). Ne mahdollistavat turvallisen ja hellävaraisen työskentelyn teräsvasaran kanssa.

Lisäksi lyöntivasarat ovat käytännössä pehmeäpäisiä vasaroita ilman vartta, jolloin käyttäjä voi pitää vasaran päätä suoraan kädessä. Ne soveltuvat käytettäväksi tilanteissa, joissa rajallinen pääsy estää vasaran käytön, ja ne ovat ihanteellisia silloin, kun tarvitaan täsmällistä iskunvoiman käyttöä ja työskentelyä vähäisellä voimalla. Lyöntivasarat tarjoavat palautumattoman mukavuuden teräskuulatäytön ansiosta. Tämä aiheuttaa sen, että teräskuulien energia siirtyy hieman viiveellä, kun vasaran kosketuspinta osuu työkappaleeseen. Vähentynyt palautuminen mahdollistaa iskuenergian täydellisen hyötysuhteen, mikä mahdollistaa työskentelyn vähäisemmällä nivelten rasituksella ja matalalla melutasolla.

Lyöntivasarat tekevät työstä paljon vähemmän rasittavaa – erityisesti rajallisissa tiloissa, esimerkiksi kokoonpanossa, korjauksessa ja huollossa sekä työssä, joka vaatii hyvin annosteltua iskunvoimaa.

Ominaisuudet:

- 4 kpl bonuslaatikko, joka sisältää kaksi lyöntivasaraa ja kaksi tuurnaa.
- Kestävä, pitkäikäinen muovikotelo, joka tekee kuljetuksesta helppoa.
- Tuurnat, joiden halkaisijat ovat 10 mm ja 15 mm (tuotenumerot 3408.010 / 3408.015).
- Lyöntivasarat, joiden halkaisijat ovat 20 mm ja 30 mm (tuotenumerot 3408.020 / 3408.030).
- Vaihdettavat, erittäin kulutuskestävät ja sirpaloitumattomat erikoisnailonpäät molemmissa päissä.
- Mahdollistavat turvallisen, hellävaraisen ja ääntä vaimentavan työskentelyn teräsvasaran kanssa.
- Lyöntivasarat ovat myös palautumattomia.
- Mahdollistavat iskunvoiman tarkan kohdistamisen.
- Ratkaisu työskentelyyn rajallisissa tiloissa.

Materiaali

Vaihtopäät (iskupäät)


- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Lyöntituurnat, Rekyyllittömät
- Lävistin

Tilaustiedot

Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
230 x 45 x 180	1220	4030618312109	AAA905c002	21-04-09-16	3408s005

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."