

Tuurnan vaihtopää EH 3508.



Tuotekuvaus

SUPERCRAFT-vaihtopäävasarat (sarja 3508), joiden kovuus on noin 73 Shore D, ovat erityisen kovia. Tällä valkoisella polyamidi-iskupäällä iskuihin saadaan tehoa. Siinä yhdistyvät maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Ne on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna ne kestävät huomattavasti kovempaa kulutusta eivätkä halkeile edes kovalla pakkasella. Ne kestävät rekyyllittömien vaihtopäävasaroiden suuria iskuvoimia. Lisäksi ne kestävät öljyä ja rasvaa, ja niitä käytetään myös SUPERCRAFT-moukareissa, lävistimissä ja lyöntituurnissa. Näistä iskupäistä on saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Ominaisuudet:


- SUPERCRAFT-nailoniskupää (polyamidi).
- Valkoinen.
- Kova.
- Kestää kovaa kulutusta.
- Ei halkeile edes kovalla pakkasella.
- Kestää öljyä ja rasvaa.
- Saatavana koot D10 mm – D100 mm.

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Tilauksetiedot

Ø	Ulkomitat Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
10	16 x 10,5 x 10,5	1	4030618302155	AAA905c002	21-04-91-06	3508.010
12	18 x 12,5 x 12,5	2	4030618302162	AAA905c002	21-04-91-06	3508.012
15	22 x 15,5 x 15,5	4	4030618302179	AAA905c002	21-04-91-06	3508.015

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."