

SUPERCRAFT-hikkorivarsi • SUPERCRAFT - vaihtopäävasaroille

EH 3566.



Tuotekuvaus

Hikkoripuusta tehdyt sarjan 3566 SUPERCRAFT-puuvarret ovat ergonomisia ja maalattuja. Hikkoripuulle ovat tyypillisiä erittäin pitkät kuidut, jotka tekevät varresta erityisen vahvan. Tämän rakenteen ansiosta työkalut eivät koskaa rikkoudu kahteen osaan – ne pysyvät varmasti yhdessä. Tämä estää pään irtoamisen aiheuttamat tapaturmat. Näitä varsia on saatavana vaihtovarsina SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin, joiden pituus on jopa 900 mm. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Ominaisuudet:



- Laadukkaat hikkorivarret SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroihin ja SUPERCRAFT-moukareihin.
- Ergonominen muotoilu.
- Lakattu.
- Pitkäkuituinen puu kestää ja kestää.
- Turvallinen (pää ei irtoa varresta).
- Voidaan jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.

Materiaali

Varsi

- Hikkori

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	 [mm]							
20/25	280		280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025
30/35	300		300 x 19 x 20	100	4030618302001	EAC428c022	21-04-91-06	3566.030
40/45/50	315		315 x 35 x 24	140	4030618302018	EAC428c022	21-04-91-06	3566.040
60/70/80	300		300 x 40 x 29	190	4030618302025	EAC428c022	21-04-91-06	3566.060

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."