


Nuija
EH 3688.

Tuotekuvaus

Nuijatyynyn mitat ovat P 200 mm, L 140 mm ja K 40 mm ja paino on 1065 g. Se on tehty lujasta, kulutusta kestävästi, keskikovasta muovista.

Nuijatyynyä käytetään jakamaan vasaralla tai sorkkaraudan päällä aikaansaatu pistemäinen iskuvoima tasaiselle pinnalle ja tasaamaan mahdolliset korkeuserot. Nuijatyynyllä saa myös tasaiset siirtymät tie- tai pihalaattojen ja reunakivien reunojen välille (torjumaan kompastumisvaaraa). Sillä myös alusta tiivistetään niin ettei se myöhemmin painu. Nuijatyyny myös suojaa kiviä ja laattoja vaurioilta.

Nuijatyyny on myös kätevä tuki muissa töissä, esim. verhoilussa.

Ominaisuudet:

- Valmistettu kestävästä, keskikovasta erikoismuovista.
- Mahdollistaa pistemäisen iskuvoiman levittämisen pinnalle ja korkeuserojen tasaamisen.
- Kätevä ja kestävä tuki.
- Mitat: P 200 mm, L 140 mm ja K 40 mm.
- Paino: 1065 g.

Käyttö

Tie-/kävelytie-/viheraluerakentaminen

Materiaali

- Erikoismuovi
- kulutusta kestävä
- kestävä

Lisätietoja

Huomioi

Verpackungseinheit 10 Stück (Bestellmenge in Stück)

Tilaustiedot

Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
Pituus x Leveys x Korkeus	[mm]					
200 x 140 x 40	200 x 140 x 40	1065	4030618308010	EAC607c020	21-04-45-90	3688.001

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."