

SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / muovi; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi EH 3716.



Tuotekuvaus

SIMPLEX-sarja 3716 on saatavilla yhdistelmällä TPE-soft / muovi. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-sarjan pehmein iskupää ja tarjoaa voimakasta iskunvaimennusta kevyttä kosketusta vaativiin töihin. Toisin kuin perinteiset kumivasarat, se ei jätä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Punainen muovinen iskupää (sarja 3206) on kova ja öljyn- sekä rasvankestävä. Musta, vahvistettu valurautarunko tarjoaa suuremman vakauden suurentuneiden seinämänpaksuuksien ja tukien ansiosta. Painon lisääntyminen varmistaa suuremman iskunvoiman.

Erittäin kestävä ja luja lasikuitukahva tarjoaa erinomaisen murtumiskestävyyden. Se on ergonomisesti muotoiltu ja sisältää luistamattoman kahvan. Kahva on sileäpintainen ja epäorgaaninen (ei herkkä kosteudelle).

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Saatavana koot 30 mm - 60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / muovi (punainen, kova, kestää öljyä ja rasvaa).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D60 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, kokoonpano-/korjaus-/ylläpitotyö, metallilevytyöt, valmistalorakentaminen, katteiden asennus, telineiden pystytys, teltojen pystytys

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

Iskupää 2

- Muovi, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä
- Monikäyttöinen

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
30	90	300	300 x 90 x 34	452	4030618305804	AAA905c002	21-04-09-16	3716.030
40	115	325	325 x 115 x 40	863	4030618305811	AAA905c002	21-04-09-16	3716.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1215	4030618305828	AAA905c002	21-04-09-16	3716.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1765	4030618305835	AAA905c002	21-04-09-16	3716.060

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."