

## SIMPLEX-vaihtopäävasarat • TPE-soft / kevytmetalli; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi EH 3719.



### Tuotekuvaus

SIMPLEX sarja 3719 on saatavana materiaaliyhdistelmänä TPE-soft/kevytmetalli. Sininen TPE-soft-iskupää (sarja 3201) on SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Koska se vaimentaa tehokkaasti iskuja, se sopii töihin, joissa tarvitaan pehmeämpi kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Alumiininen hopean värinen iskupää (sarja 3209) on kova ja kuumuutta kestävä. Se korvaa perinteisen lyijyvasaran. Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi. Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja. Saatavana koot D30 mm – D60 mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-vaihtopäävasara, jonka iskupäät ovat TPE-soft (sininen, pehmeä, ei jätä jälkiä) / kevytmetalli (hopean värinen, kova, kestävä kuumuutta).
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Erittäin vankassa ja kestävässä lasikuituvarressa on luistamaton varsi, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.
- Saatavana koot D30 mm - D60 mm

### Käyttö

Oikaisutyöt, muottien valmistaminen, laitteistojen asennus, kokoonpano, korjaus ja huoltotyöt

### Materiaali

#### Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

#### Iskupää 1

- TPE-soft, sininen
- Värjäämätön
- Pehmeä

#### Iskupää 2

- Kevytmetalli, hopeanvärinen
- kova
- Kuumuutta kestävä

#### Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

### Tilaustiedot

Ø	—↑↓	—↑↓	Ulkomitat		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
			Pituus x Leveys x Korkeus						
			[mm]						
30	90	300	300 x 90 x 34		482	4030618305927	AAA905c002	21-04-09-16	3719.030
40	115	325	325 x 115 x 40		923	4030618305934	AAA905c002	21-04-09-16	3719.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1350	4030618305941	AAA905c002	21-04-09-16	3719.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1980	4030618305958	AAA905c002	21-04-09-16	3719.060

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."