

SIMPLEX-moukarit • Kumikomposiitti / nailon; vahvistettu valurautarunko ja lasikuituvarsi

EH 3728.



Tuotekuvaus

Sarjan 3728 SIMPLEX-moukari on saatavana materiaaliyhdistelmänä kumikomposiitti/nailon. Erittäin hyvin kulutusta kestävä, iskuja vaimentava ja hajuton keskikova kumi-isku (sarja 3202) kestää paljon kauemmin kovaa käyttöä kuin perinteinen kumivasara.

Tämä nailoniskupää (sarja 3208) tuottaa hyvälaatuisen iskun, ja siinä yhdistyvät taatusti maksimaalinen lujuus ja ainutlaatuinen kestävyys. Se on pursotettu äärimmäisen homogeenisesta materiaalista. Ruiskuvalettuihin muovi-iskupäihin verrattuna se kestää huomattavasti kovempaa kulutusta. Se ei halkeile edes kovalla pakkasella. Lisäksi se kestää öljyä ja rasvaa.

Musta, vahvistettu valurautarunko on vankempi paksumpien seinämien ja vahvikkeiden ansiosta. Suuremman painon ansiosta iskuvoimakin on suurempi.

Erittäin vankan ja kestävä lasikuituvarren murtolujuus on poikkeuksellisen hyvä. Se on muotoiltu ergonomisesti, ja siinä on luistamaton varsi. Pinta on sileä ja epäorgaaninen (ei arka kosteudelle). SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki komponentit voidaan vaihtaa ja jälkiasentaa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.

Tämä moukari, jonka paino on 3 775 g ja kokonaispituus 800 mm, on saatavilla halkaisijalla D80mm.

Ominaisuudet:

- SIMPLEX-moukari, jonka iskupää on valmistettu kumikomposiitin (musta, kova, hajuton, kovaa kulutusta kestävä) / nailonin (valkoinen, kova, kovaa kulutusta sekä öljyä ja rasvaa kestävä, halkeilematon jopa kovassa pakkasessa) yhdistelmästä.
- Vahvistetun valurautarungon suuremman painon ansiosta iskuista tulee tehokkaampia.
- Poikkeuksellisen vankka ja kestävä lasikuituvarsi, jossa luistamaton otepinta, epäorgaaninen (ei arka kosteudelle).
- Kaikki osat voidaan vaihtaa / jälkiasentaa, mikä säästää rahaa ja resursseja.
- Saatavana koko D80 mm (kokonaispaino 3775 g).

Käyttö

Teräväreunaisten työkappaleiden asennus, koteloasennus, laitteistojen asennus, hallirakentaminen, teräsrakentaminen, messurakentaminen, korjaus-/ylläpitotyö

Materiaali

Varsi

- Lasikuitu, kuminen kädensija

Iskupää 1

- Kumikomposiitti, musta
- Keskikova
- iskuvaimennus
- Hajuton
- Kulutusta kestävä

Iskupää 2

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murru (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

- Valurauta, vahvistettu, musta

Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
80	175	800	800 x 175 x 80	3775	4030618305019	AAA938c002	21-04-09-20	3728.081

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."