

## BASEPLEX-vaihtopäävasarat • Selluloosa-asettaatti/selluloosa-asettaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi EH 3906.



### Tuotekuvaus

Vaikka BASEPLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3906 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on selluloosa-asettaattipäät. Punainen iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).

Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-vaihtopäävasara selluloosa-asettaattivaihtopäillä (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) kummallakin puolella.
- Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
- Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
- Ergonominen, lakattu puuvarsi.
- Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

### Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, tavanomaiseen käyttöön

### Materiaali

#### Varsi

- Puu

#### Vaihtopäät (iskupäät)

- Selluloosa-asettaatti, punainen
- kova
- öljyä ja rasvaa kestävä

#### Runko

- Sinkkipainevalu

### Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
	[mm]	[mm]						
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304067	AAA905c002	21-04-09-16	3906.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304074	AAA905c002	21-04-09-16	3906.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304081	AAA905c002	21-04-09-16	3906.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304098	AAA905c002	21-04-09-16	3906.050

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."