

## BASEPLEX-vaihtopäävasarat • Nailon / nailon, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

EH 3908.



## Tuotekuvaus

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3908 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on nailoniskupäät. Tämä valkoinen iskupää on vähän kovempi kuin punainen selluloosa-asetaatista tehty iskupää, ja se kestää kulutusta.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu). Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

- BASEPLEX-vaihtopäävasara, jonka kummallakin puolella on nailoniskupäät (valkoiset, kulutusta kestävät).
- Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
- Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojaus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
- Ergonominen, lakattu puuvarsi.
- Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
- Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

## Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, soveltuu koviin iskuihin

## Materiaali

## Varsi

- Puu

## Vaihtopäät (iskupäät)

- Nailon, valkoinen
- kova
- Kestää erittäin hyvin kulutusta
- Ei murre (ei edes nollan alapuolella)
- öljyä ja rasvaa kestävä

## Runko

- Sinkkipainevalu

## Tilaustiedot

Ø	Ulkomitat		Pituus x Leveys x Korkeus [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Til.nro
25	86	270	270 x 86 x 25	215	4030618304104	AAA905c002	21-04-09-16	3908.025
30	95	280	280 x 95 x 30	360	4030618304111	AAA905c002	21-04-09-16	3908.030
40	103	330	330 x 103 x 40	510	4030618304128	AAA905c002	21-04-09-16	3908.040
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

## Sisältää SVHC-aineita &gt; 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."