

Kiinnitysvaijerit • Standardin NSA5732 mukaiset EH 4219.



Tuotekuvaus

Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta. Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia. Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versioita (pituudet 100 mm – 950 mm 50 mm:n portain) ja rakenteita (vetolujuus 600 N). Lyhyet toimitusajat mahdollisia.

Materiaali

Naru

- Polyamidikuitu, valkoinen

Avainrengas

- Ruostumaton teräs

Kutisteletku

- Muovi, musta (standardi NSA937502-03)

Lisätietoja


Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä. Erikoismalleja tilauksesta.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysvaijerit
- Kiinnitysvaijerit, Standardin DAN80 mukaiset

Piirustus



Tilautustiedot

L +5 -3	B	Ulkomitat			D	E	Vetovoima min. max.	[g]	Til.nro
		C	[mm]						
100	3	14			1,2	10	150	2,0	4219.100
200	3	14			1,2	10	150	3,0	4219.200
250	3	14			1,2	10	150	3,5	4219.250

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."