

## STANDARDILAJITELMAT L12

## LAJITELMA 5 KIINNITYSJÄRJESTELMÄN SAMANAIKASEEN RAKENTAMISEEN, TIL.NO 1590.140

Kappale	Nimike	Til.no	Kappale	Nimike	Til.no
<b>Järjestelmäosat</b>			<b>Standardiosat</b>		
3	Peruslevy	1501.300	5	Ruuvi	22540.0421
2	Peruslevy	1501.500	5	Ruuvi	22540.0422
2	Kiinnityskulma	1505.200	5	Ruuvi	22540.0423
6	Konsoli	1510.100	3	Vaste, tasapintainen	22690.0001
2	Konsoli	1510.200	3	Vaste, tasapintainen	22690.0002
8	Kiinnityselementti	1512.000	3	Vaste, kupera	22690.0101
6	Kiinnityskisko	1513.600	3	Vaste, kupera	22690.0102
6	Kiinnityskisko	1513.700	3	Vaste, karhennettu	22690.0201
3	Kiinnityspää	1514.700	3	Vaste, karhennettu	22690.0202
3	Vastekulma	1520.400	3	Vaste, tasapintainen	22690.0302
3	Vastekulma	1520.500	3	Vaste, tasapintainen	22690.0303
5	Kiinnityskisko	1533.000	2	Vaste, kupera	22690.0402
3	Kiinnityskisko	1533.200	3	Vaste, kupera	22690.0404
6	Välilevy	1547.900	3	Vaste, karhennettu	22690.0502
2	Prisma	1548.100	3	Vaste, karhennettu	22690.0504
2	Prisma	1548.500	2	Kuulapääruuvi, kiertymisenesto	22700.0624
2	Prismalohko, oikea	1548.700	2	Kuulapääruuvi, kiertymisenesto	22700.0626
2	Prismalohko, vasen	1548.800	3	Kuulavaste, tasainen	22730.0020
3	Asemointikisko	1549.200	2	Kuulavaste, tasainen, säädettävä	22740.0017
3	Asemointikisko	1549.400	15	T-uramutteri	23010.0142
12	Tukikisko	1550.000	5	Ruuvi	23040.0624
6	Vaste	1551.500	5	Ruuvi	23040.0625
6	Vaste	1551.700	5	Ruuvi	23040.0626
6	Asemointisyliinteri	1553.500	5	Ruuvi	23040.0627
30	Soviteruuvi	1555.500	3	Ruuvi	23040.0664
300	Tulpparuuvi	1557.000	3	Ruuvi	23040.0665
4	Ura-adapteri	1580.000	3	Ruuvi	23040.0666
4	Ura-adapteri	1581.000	6	Nivelmutteri	23050.0212
5	Aluslaatta	1107.400	4	Nivelmutteri	23050.0216
10	Aluslaatta	1107.600	25	Aluslaatta	23060.0012
20	Aluslaatta	1107.800	10	Aluslaatta	23060.0016
10	Aluslaatta	1107.900	6	Kuusiomutteri	23070.0012
1	Urakiinnitinkulma	1112.100	4	Kuusiomutteri	23070.0016
1	Urakiinnitinkulma	1112.400	10	Kiinnitysleuka	23080.0012
10	Vaste	1114.500	10	Kiinnitysleuka	23080.0016
2	T-urakeskityspala	1129.600	6	Pidennysmutteri	23090.0012
1	Kiintoavain	1139.400	4	Pidennysmutteri	23090.0016
1	Paikoitustappi	1140.700	4	Kiinnityskisko	23150.0015
1	Paikoitustappi	1140.800	4	Kiinnityskisko	23150.0016
2	Välilevy	1147.700	2	Kiinnityskisko	23150.0019
2	Tukikisko	1147.800	2	Kiinnityskisko	23150.0020
5	Välilevy	1147.900	3	Kiinnityskisko, nokallinen	23180.0213
1	Poraustuki, säädettävä	1163.000	2	Matalakiinnitin	23210.0521
1	Poraustuki, säädettävä	1163.100	2	Matalakiinnitin	23210.0522
			2	Tukielementti	23220.0150
			2	Pystykiinnitin	23310.0051
			1	Pystykiinnitin	23310.0054
			1	Pystykiinnitin	23310.0057
			16	Korotussyliinteri	23310.0140
			8	Korotussyliinteri	23310.0141
			6	Korotussyliinteri	23310.0142

Ilmoitetut lajitelmat ovat suosituksia.

Tarvittavat osat vaihtelevat työkappaleen mukaan.

Lajitelmia voidaan muuttaa tarvittaessa.