


Tartuntakiinnitys

EH 1702.

MULTI-KONERUUVIPURISTIN TARTUNTAKIINNITYS VERSIO MS 125-S/M/L

MONIMUOTOISTEN KONEISTAMATTOMIEN OSIEN KIINNITYKSEEN

Tukileuat mahdollistavat erilaisten koneistamattomien osien kiinnittämisen nopeasti ja turvallisesti. Seuraavilta sivuilta löydät tartuntakiinnitykseen tarkoitettuja tuotteita.



TUOTEOMINAISUUKSIA

- Tukileukoja käytetään kierteitettyjen tartuntavasteiden tai monikäyttöisen tartuntasarjan kiinnitykseen.
- Tartuntavasteet voidaan ruuvata lukuisiin asentoihin reikälevyllä jotta erimuotoiset työkappaleet voidaan kiinnittää turvallisesti.
- Ylimääräinen kääntyvä kiinnitysleuka kompensoi ei-samansuuntaiset työkappaleen kiinnityspinnat ja sitä tarvitaan epätasaisten työkappaleiden kiinnitykseen.
- Jäykkä tukileuka mahdollistaa kolmpistekiinnityksen.

Yksityiskohdat ja yhteyshenkilö löytyvät alta :





www.halder.com/fi/Multi-ruuvipuristin

TARTUNTAKIINNITYKSEN LEUKOJEN AVAUMA

TUKILEUAT JOISSA TARTUNTAVASTEET



MS 125 – Tukileuat joissa tartuntavasteet					
Geometria	Suorakulmainen työkappale			Pyöreä työkappale	
	Leukojen avauma (mm)			Leukojen avauma (mm)	
	väh.	enint.	väh.	väh.	enint.
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330



TUKILEUAT, JOISSA MONIKÄYTTÖINEN TARTUNTASARJA



MS 125 – Tukileuat joissa monikäyttöinen tartuntasarja					
Geometria	Suorakulmainen työkappale			Pyöreä työkappale	
	Leukojen avauma (mm)			Leukojen avauma (mm)	
	väh.	enint.	väh.	väh.	enint.
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330

