

## Cimblots de centrage

1141.500




### Description produit

#### Matières

- acier, cémenté, rectifié


### Plan



### Informations détaillées


Système	Dimensions			SW [mm]	Réf. [g]	Référence article	
	d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>1</sub> [mm]				
V70	24	34	20	[taroudage traversant]	27	105	1141.500

### Exemple d'application





**1863.9063** M6x16 UFK-10.9 (V40)  
**1863.8025** M10x25 UFK-10.9 (V70)



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.