

Mors étagés

1701.110




Description produit

- Un côté lisse et rectifié, l'autre côté strié, avec taraudages de fixation pour le montage des cales de hauteur
- Surface de serrage rectifiée
- Taraudages pour fixation des cales de hauteur et mors interchangeables (réf. art. 1701.250 -1701.280) sur le côté rectifié
- Système "clic" pour le blocage des cales de hauteur (réf. art. 1701.190 -1701.200) des deux côtés de la mâchoire

Matières

- acier trempé

Plan




croquis 1

croquis 2

Informations détaillées

Largeur de mâchoire [mm]	Dimensions							Référence article	
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
mors mobile – croquis 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

Exemple d'application



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Ouverture s ₁	0 - 62	0 - 182	0 - 312
Ouverture s ₂	85 - 193	131 - 313	88 - 443

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.