

Poussoirs gélules

22100.0036



Description produit

Utilisation pour localiser un élément ou bloquer en position.

Matières

Corps
• acier nickelé


Ressort
• inox 1.4310

Plus d'informations

Notes

Ressorts spéciaux sur demande.

Plan




Informations détaillées

Dimensions					Course s [mm]	Pression ¹⁾		Raideur [N/mm]	Température max. [°C]	Poids [g]	Référence article
d ₁ ±0,05	L ₀	L pour F ₁ [mm]	L pour F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
corps en acier, arrondi – croquis 1											
3,4	15	12	8,2	7,3	3,8	5,9	13,3	1,95	250	0,2	22100.0036

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.