

## Verrous rotatifs • deux cotés

24100.0602



### Description produit

Pour verrouillage de portes, de tiroirs; utilisables également comme aide au transport etc.  
Le verrou rotatif est indexable en 4 x 90°.

### Matières

#### Levier

- zamac, noir similaire à RAL 9005


#### Pièces intérieures

- métal fritté

#### Vis

- inox A2 (ISO 10642)


### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimensions					SW	Charge admissible max.	Référence article	
				b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
[mm]											[g]	
noir												
M6	9	45	90	19	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0602

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.