

Manettes plates indexables · avec filetage, inox

24441.1735



Description produit

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d'oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.

Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose et sont idéales pour une utilisation dans des espaces réduits ou si le levier ne doit pas dépasser.

Matières

Levier

- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures

- inox 1.4305

Vis

- inox 1.4305


Capuchon de protection

- plastique, gris clair

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Plan



Informations détaillées

Dimensions										Température		Référence article
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	max.	[g]	
[mm]										[°C]		
argent												
40	M12	50	23	42	4	4	56	145	-30	80	456	24441.1735

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.