

## Vis moletées tête plate • DIN 653

24770.0178



### Description produit

Les vis moletées sont fabriquées d'une seule pièce. Le filetage est fabriqué jusqu'à la tête et avec une sortie sans dégagement à l'extrémité du filetage (désignation DIN A). Les vis ne peuvent donc pas être vissées jusqu'à la tête

### Matières


- acier, bruni, qualité 5.8

### Plus d'informations

#### Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

### Plan



### Informations détaillées

d <sub>1</sub>	Dimensions		d <sub>2</sub>	k	[g]	Référence article
	l	[mm]				
<b>acier</b>						
M10	35		36	8	78	24770.0178

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

#### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.