

Marteaux de frappeur SIMPLEX • Caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable, manche en bois hickory de haute qualité

3002.100



Description produit

Les marteaux de frappeur SIMPLEX de la série 3002 sont équipés des deux côtés avec un embout en caoutchouc chargé.
Deux versions sont disponibles : D'une part avec un diamètre de tête D80mm, un poids total de 3 270g et une longueur totale de 80cm. D'autre part, en version plus grande avec un diamètre de tête D100mm, un poids total de 5 500g et une longueur totale de 100cm.
L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche très solide en hickory à fibres longues est verni et ergonomique.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

- Marteau de frappeur SIMPLEX avec de chaque côté un embout en caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en hickory à fibres longues très solide, verni et ergonomique.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D80mm (poids total 3 270g) et D100mm (poids total 5 500g).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées

Matières

Manche

- Hickory

Embouts

- Caoutchouc chargé, noir
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	—	—						
100	200	1000	1000 x 200 x 100	5500	4030618310273	AAA938c002	21-04-09-20	3002.100

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.