

Marteaux de frappeur SIMPLEX • TPE souple / caoutchouc chargé; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois d'hickory

3012.081



Description produit

La série SIMPLEX 3012 offre la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé.

L'embout bleu TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la série SIMPLEX, très amortissant et idéal pour les travaux délicats. Par rapport aux marteaux classiques, il ne laisse aucune trace noire d'abrasion. L'embout mi-dur en caoutchouc (série 3202) s'use peu, est amortissant et sans odeur et dure beaucoup plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc classique.

Le boîtier en fonte malléable possède une douille de protection du manche intégrée qui lui confère une grande résistance à la rupture.

Le manche très stable à longues fibres en bois d'Hickory est verni et de forme ergonomique. Selon le principe ingénieux SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être montés ultérieurement. Cela ne préserve pas seulement le porte-monnaie mais également les ressources.

Cette massette est disponible en diamètre de 80 mm avec un poids total de 3 205 g et une longueur totale de 80 cm, ainsi qu'en tant que massette avec embout en caoutchouc et pied (3012.281).

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans abrasion) / caoutchouc chargé (noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, à faible usure).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée, très résistant à la rupture.
- Manche en bois de haute qualité, amortit les vibrations, forme ergonomique ; zone de prise avec double vernissage (peu salissante).
- Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et économe en ressources.
- Disponible en diamètre de 80 mm (poids total 3 205 g), et en tant que massette avec embout en caoutchouc et pied (3012.281).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées

Matières

Manche

- Hickory

Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

Embout 2

- Caoutchouc chargé, noir
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.