

Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé, avec pied intégré / avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité

3022.260



Description produit

Le maillet SIMPLEX de la série 3022 est équipé des deux côtés de l'embout en caoutchouc chargé.

Cet embout en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est un bestseller absolu. Il est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Halder vient de faire évoluer ce bestseller : Grâce à sa forme ingénieuse, l'embout en caoutchouc avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources.

Cette version est disponible en taille D60mm et D80mm ou avec manche long comme marteau de devant (3022.261). La version D80mm est également disponible avec une poignée extra courte (art. 3022.282).

Caractéristiques du produit :

- Évolution du bestseller de Halder : L'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser
- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé / caoutchouc chargé avec pied intégré (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D60mm et D80mm, également comme marteau de frappeur.
- D80 mm est également disponible avec manche extra court (Art. 3022.282).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de bordures de trottoir, maçonnerie et mise en place d'escaliers construction de clôtures, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie travaux de réparation / de maintenance

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Embout 2

- Caoutchouc chargé, noir
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	profiocl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	—	—						
60	150	405	405 x 150 x 60	1580	4030618311072	AAA905c002	21-04-09-16	3022.260

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.