

Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé, avec pied intégré / plastique, avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité

3026.260



Description produit

Le maillet SIMPLEX D60mm avec la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / plastique est l'un des bestsellers de la maison Halder. Il vient d'évoluer : Grâce à sa forme ingénieuse, l'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3026.260) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse. Cette combinaison d'embouts couvre un large éventail d'applications. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible en D60mm. Également disponible comme marteau de frappeur (3026.261).

Caractéristiques du produit :

- Évolution du bestseller de Halder : L'embout en caoutchouc avec pied intégré (3026.260) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé avec pied intégré (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D60mm, également comme marteau de frappeur (3026.061).
- Bestseller de Halder pour une grande variété d'applications.

Domaine d'application

Travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile, travaux de débosselage, travaux de maintenance, construction d'échafaudages, construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, charpenterie

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Embout 2

- Plastique, rouge
- durs
- résistant à l'huile et graisse
- universellement

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
	—	—						
60	150	405	405 x 150 x 60	1530	4030618311102	AAA905c002	21-04-09-16	3026.260

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.