

Jets extracteurs

3408.012



Description produit

La série 3408 de Halder propose des jets extracteurs en trois tailles : D10mm, D12mm et D15mm.

Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, très résistantes à l'usure, qui ne s'écaillent pas. Ils permettent ainsi un travail très sûr et délicat avec un marteau en acier.

Caractéristiques du produit :

- Les petits auxiliaires de Halder.
- Les deux extrémités sont munies de têtes interchangeables en nylon spécial, très résistant à l'usure et qui ne s'écaille pas.
- Possibilité d'un travail sûr et délicat avec un marteau en acier.
- Disponible en D10mm, D12mm et D15mm.

Domaine d'application

Travaux de montage / de réparation / d'entretien dans un environnement à accessibilité limitée, automobiles et utilitaires

Matières

Embouts

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- résistant à l'huile et graisse

Assemblage

Embouts nylon interchangeable

Plus d'informations

Autres produits

- Kit Extracteur, 4 pièces

Informations détaillées

Ø		Dimensions		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]					
12	170	170 x 12 x 12	130	4030618302063	AAA905c002	21-04-07-02	3408.012

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.