

Marteaux de frappeur SIMPLEX • Métal doux; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

3709.081



Description produit

Le marteau de frappeur SIMPLEX de la série 3709 est équipé des deux côtés avec un embout en métal doux.

L'embout argenté (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique. Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l'humidité).

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Ce marteau de frappeur est disponible en D80mm avec un poids total de 4 650g et une longueur totale de 80cm.

Caractéristiques du produit :

- Marteau de frappeur SIMPLEX avec de chaque côté un embout en métal doux (argenté, dur, insensible à la chaleur).
- Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
- Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l'humidité).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en D80mm (poids total 4 650g).
- L'embout en métal doux est en aluminium et remplace les marteaux en plomb traditionnels.

Domaine d'application

Très grande force de frappe, travaux de dressage, construction des moules, construction d'usine, travaux de montage, de réparation et de maintenance

Matières

Manche

- fibre de verre avec poignée caoutchouc

Embouts

- métal doux, argent
- durs
- résistant à la chaleur
- Pour force de frappe augmentée

Boîtier

- fonte malléable, noire

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
80			800 x 175 x 80	4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.