

## Plateaux de base

EH 1100.300 - EH 1100.500



### Description produit

#### Matières

- acier, trempé, rectifiée


#### Plus d'informations

#### Notes


Réalisations spéciales sur demande.

### Plan


#### 1100.300



#### 1100.400




#### 1100.500




Entraxes des rainures 70 ± 0,01.

Informations détaillées

Système	Dimensions				y [mm]	Nombre de rainure en T	 [kg]	Référence article
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	<a href="#">1100.300</a>
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	<a href="#">1100.400</a>
V70	370	70	630	210	12	5 x 9	104	<a href="#">1100.500</a>

Exemple d'application







## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.